

Montare pe flansa DAMF-Q12-12

Numar piesa: 4965018

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Pozitie de instalare	orice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	2 Nm
Greutate produs	54 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Otel galvanizat
Material suruburi	Otel, galvanizat