

## Montare pe flansa DAMF-Q12-25

Numar piesa: 4965020

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiune                           | 25                           |
| Pozitie de instalare                 | orice                        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B2-L               |
| Temperatura ambianta                 | 0 °C...60 °C                 |
| Cuplu de strangere max.              | 4 Nm                         |
| Greutate produs                      | 147 g                        |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere       |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                 |
| Material fixare                      | Otel galvanizat              |
| Material suruburi                    | Otel, galvanizat             |