


Actionare liniara DLGF-KF-25-100-PPSA

Numar piesa: 5072370

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	100 mm
Ø piston	25 mm
Amortizare	amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Principiu de preluare	blocare pozitiva (fanta)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Lungime de amortizare	9 mm
Forta max. Fy	1000 N
Forta max. -Fz (pana la mecanismul de actionare)	1200 N
Forta max. +Fz (pornind de la mecanismul de actionare)	700 N
Moment max. Mx	12.3 Nm
Max. Moment My	30 Nm
Moment max. Mz	30 Nm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	295 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	295 N
Masa in miscare	760 g
Greutate produs	2096 g
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS fara cupru
Material capac	Aluminiu turnat, acoperit
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu, anodizat