

Placa de baza
MHA4-PR8-3-1/4
Numar piesa: 525237

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	8
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1400 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere cu sina omega
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Conector pneumatic 3/11	G3/8
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat