

# Tub plastic PUN-V0-8X1,25-WS

Numar piesa: 525455

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior                                              | 8 mm                                                                                                                                                 |
| raza de indoire relevanta pentru debit                  | 37 mm                                                                                                                                                |
| Ø interior                                              | 5.7 mm                                                                                                                                               |
| Raza min. de indoire                                    | 18 mm                                                                                                                                                |
| Proprietati ale furtunului                              | lant energetic adecvat                                                                                                                               |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                    |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C                                                                                                                      |
| Autorizare                                              | TÜV                                                                                                                                                  |
| Organizatia emitenta a certificatului                   | B 013277 0506 00                                                                                                                                     |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Apa (lichida, fara gheata)                                                                          |
| Material de testare la foc                              | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                                                                                                 |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                       |
| Temperatura ambienta                                    | -35 °C...60 °C                                                                                                                                       |
| Nota referitoare la temperatura ambientala              | utilizare nepresurizata pana la 90 °C                                                                                                                |
| Greutatea produsului in functie de lungime              | 0.031 kg/m                                                                                                                                           |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu Ø exterior de 8 mm<br>pentru niplu de legatura Ø interior 6 mm cu piulita olandeza<br>pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm |
| Culoare                                                 | alb                                                                                                                                                  |
| Nota referitoare la vopsea                              | abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii                                                                                                |
| Duritate Shore                                          | D 54 +/-3                                                                                                                                            |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                                                                                         |
| Material furtun                                         | TPE-U (PU)                                                                                                                                           |