


Tub plastic PAN-V0-6X1-GN

Numar piesa: 525470

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	8 mm
Diametru exterior pentru conectorul rapid	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	30 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	13 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Ulei mineral: max. 0,3 MPa la max. 90 °C Apa: max. 0,3 MPa la max. 90 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::] Ulei mineral Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 V-0 (invelis)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...90 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.049 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm
Culoare	verde
Duritate Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PA12-P PVC-P