

## Conexiune bus FBSD-KL-2X5POL

Numar piesa: 525635

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                        | Valoare                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipul de montare                      | cu orificiu de trecere                              |
| Pozitie de instalare                  | orice                                               |
| Greutate produs                       | 20 g                                                |
| Conector electric                     | 5 pini / 5 pini<br>Priza inclinata / borna cu surub |
| Domeniu de tensiune de lucru CC       | 24 V                                                |
| Capacitate de transport al curentului | 12 A                                                |
| Sectiune transversala a conectorului  | 0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>          |
| Tip de protectie                      | IP20                                                |
| Temperatura ambianta                  | -5 °C...50 °C                                       |
| Temperatura de depozitare             | -20 °C...70 °C                                      |
| Conformitatea LABS                    | VDMA24364-B2-L                                      |
| Material carcasa                      | PA                                                  |
| Culoarea carcasei                     | negru                                               |
| Material contacte de cuplare          | Bronz<br>placat cu aur                              |