

Accesorii poz. intermediara SLG-Z-8/12-A

Numar piesa: 525680

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Limitator ca sistem de actionare rotativa pe principiul cremaliera si pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	33.5 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si stift
Conexiune pneumatica	M3
Opriri de material	Otel nichelat
Material garnituri	PUR
Material carcasa	Aluminiu anodizat dur