

Accesoriu poz. intermediara SLG-Z-18-A

Numar piesa: 525681

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul oscilant
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	75 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si stift
Conexiune pneumatica	M3
Opriri de material	Otel nichelat
Material garnituri	PUR
Material carcasa	Aluminiu anodizat dur