

## Ventuza vacuum ESS-30-GT-M10

Numar piesa: 525969

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Compensarea inaltimii suport de ventuza          | 3.5 mm                                         |
| Raza min. a piesei de prelucrat                  | 26 mm                                          |
| Latimea nominala                                 | 2.5 mm                                         |
| Diametrul ventuzei                               | 30 mm                                          |
| Volum de aspiratie                               | 2.4 cm <sup>3</sup>                            |
| Pozitie de instalare                             | orice                                          |
| Atribuirea suportului de ventuza                 | Dimensiune 5                                   |
| Forma de ventuza                                 | rotund adanc                                   |
| Presiune de lucru                                | -0.95 bar...0 bar                              |
| Presiunea nominala de functionare                | -0.7 bar                                       |
| Mediu de operare                                 | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii   |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364-A1-L                                 |
| Temperatura ambianta                             | -10 °C...80 °C                                 |
| Fora de mentinere la presiune de lucru nominala  | 36 N                                           |
| Fora transversala la presiunea de lucru nominala | 13 N                                           |
| Greutate produs                                  | 13 g                                           |
| Tipul de montare                                 | prin racordul de vid                           |
| Racord de vacuum                                 | M10                                            |
| Culoare                                          | rosu maro                                      |
| Duritate Shore                                   | 72 +/- 5                                       |
| Material pivot de insurubare                     | Aliaj de aluminiu forjat                       |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                   |
| Material ventuze                                 | Vulkollan                                      |