


Ventuză vacuum ESS-40-GT-M10

Numar piesa: 525973

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuză	5.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	35 mm
Latimea nominală	2.5 mm
Diametrul ventuzei	40 mm
Volum de aspirație	5.4 cm ³
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuză	Dimensiune 5
Forma de ventuză	rotund adanc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominală de funcționare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...80 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	64 N
Forță transversală la presiunea de lucru nominală	20 N
Greutate produs	15 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M10
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan