

Ventuză vacuum ESS-60-GT-G1/4-I

Numar piesa: 525981

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuză	6 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	75 mm
Latimea nominală	2.5 mm
Diametrul ventuzei	60 mm
Volum de aspirație	11.3 cm ³
Poziție de instalare	orice
Forma de ventuză	rotund adânc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominală de funcționare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...80 °C
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	134 N
Forță transversală la presiunea de lucru nominală	37 N
Greutate produs	19.5 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	roșu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan