


Ventuză vacuum fara conector ESV-40-GT

Numar piesa: 526001

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuză	5.5 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	35 mm
Diametrul ventuzei	40 mm
Volum de aspiratie	5.4 cm ³
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Forma de ventuză	rotund adanc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominala de functionare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forța de smulgere la 70 % vacuum	54 N
Forța de menținere la presiune de lucru nominala	64 N
Forța transversală la presiunea de lucru nominala	20 N
Greutate produs	5.7 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan