

Ventuză vacuum fara conector ESV-50-GT

Numar piesa: 526002

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuză	8 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	40 mm
Diametrul ventuzei	50 mm
Volum de aspirație	11.2 cm ³
Poziție de instalare	orice
Structura constructivă	rotund, în forma de clopot
Forma de ventuză	rotund adânc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominală de funcționare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...80 °C
Forță de smulgere la 70 % vacuum	97 N
Forță de menținere la presiune de lucru nominală	97 N
Forță transversală la presiunea de lucru nominală	30 N
Greutate produs	9.2 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Culoare	roșu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan