

Ventuză vacuum fara conector ESV-50-BT

Numar piesa: 526007

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea înalțimii suport de ventuză	10 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	40 mm
Diametrul ventuzei	50 mm
Volum de aspiratie	17.6 cm ³
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Burdof
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominala de functionare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forța de smulgere la 70 % vacuum	100 N
Forța de menținere la presiune de lucru nominala	100 N
Forța transversală la presiunea de lucru nominala	39 N
Greutate produs	16.2 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan