


Ventil pedala cu retinere FPB-3-1/4

Numar piesa: 526984

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	3/2 bistabil
Tip de acționare	manual
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	550 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/4
Presiune de lucru	-0.95 bar...10 bar
Structura constructivă	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominală	7 mm
Poziție de instalare	orice
Tipul de comandă	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Forța de acționare	31.5 N
Greutate produs	610 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatică 2	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune