

Stecher SD-SUB-D-ST25

Numar piesa: 527522

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	51 g
Conector electric	25 pini Stecher Sub-D
Domeniu de tensiune de lucru CC	250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	250 V
Capacitate de transport al curentului	5 A
Presetupa	Pg11
Diametrul admisibil al cablului	7 mm...12 mm
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu aur