

Regulator presiune MS6N-LRB

Numar piesa: 527666

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare Buton rotativ cu blocare integrata blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator de presiune cu manometru
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	pregatit G1/4 G1/8 pregatit cu senzor de presiune cu manometru cu manometru in butonul rotativ
Presiune de lucru	0.8 bar...20 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.3 bar...16 bar
Histerezis max. de presiune	0.25 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	600 l/min...7300 l/min
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	730 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii optional:
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material element de comanda	PA POM
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material membrana	NBR