

Filtru fin MS6N-LFM

Numar piesa: 527671

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	6
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	0.01 µm...1 µm
Purjare a condensului	complet automat complet automat, controlat electric palpare manuala rotire manuala semiautomat
Presiune de lucru	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6::4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3::2] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5::3]
Protectie pahar	Protectie din plastic integrat ca si carcasa metalica
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Indicator de presiune diferentiala	Afisaj optic cu senzor de presiune
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material filtru	Fibra de borosilicat
Material garnituri	NBR
Nota privind materialele	Conform RoHS