


Baterie de reglatoare LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI

Numar piesa: 528957

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana actionat direct cu alimentare continua cu presiune
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	pregatit G1/4
Presiune de lucru	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Histerezis max. de presiune	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3800 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1950 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Materialul placii de racordare	Zinc turnat sub presiune
Material element de comanda	PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune