

Filtru fin MS4-LFM-1/8-BRM

Numar piesa: 529465

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	4
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	1 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	360 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	54 l/min
Eficienta filtru	99.99 %
Cantitate max. de condens	19 ml
Protectie pahar	Protectie din plastic
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Grad de separare a particulelor fine	99 %
Continut de ulei rezidual	0.5 mg/m ³
Grad de separare al aerosolilor de ulei	90 %
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC

Caracteristica	Valoare
Material filtru	Fibra de borosilicat
Material garnituri	NBR
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	190 g