


# Filtru de carbon activ MS4-LFX-1/4-R

Numar piesa: 529467

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 4                                              |
| Seria                                                | MS                                             |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                |
| Structura constructiva                               | Filtru de carbon activat                       |
| Protectie pahar                                      | Protectie din plastic                          |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...14 bar                                 |
| Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului | 360 l/min                                      |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:2]  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii   |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                 |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:4:1]  |
| Temperatura medie                                    | 5 °C...30 °C                                   |
| Continut de ulei rezidual                            | 0.003 mg/m³                                    |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                 |
| Greutate produs                                      | 190 g                                          |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional: |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/4                                           |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/4                                           |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                   |
| Material filtru                                      | Carbon activat                                 |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC             |