

# Ventil soft start MS4-DL-1/8

Numar piesa: 529533

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Functia de evacuare a aerului                        | droselizabil                                                       |
| Tip de actionare                                     | pneumatic                                                          |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                              |
| Actionare manuala                                    | fara                                                               |
| Structura constructiva                               | Scaunul pistonului                                                 |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic                                                        |
| Tipul de comanda                                     | direct                                                             |
| Alimentarea cu aer pilot                             | extern                                                             |
| Directia de curgere                                  | nu este reversibil                                                 |
| Functie de ventil                                    | 2/2                                                                |
| Presiune de lucru                                    | 4 bar...14 bar                                                     |
| b-valoare                                            | 0.5                                                                |
| Valoare C                                            | 4.6 l/sbar                                                         |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 1000 l/min                                                         |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                        |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                     |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                     |
| Greutate produs                                      | 213 g                                                              |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:                     |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/8                                                               |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/8                                                               |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                       |
| Material garnituri                                   | NBR                                                                |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune                                       |

