


**Filtru**  
**MS6-LF-1/4-ERM**  
 Numar piesa: 529631

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 6                                                            |
| Seria                                                | MS                                                           |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                              |
| Finete de filtrare                                   | 40 µm                                                        |
| Purjare a condensului                                | rotire manuala                                               |
| Structura constructiva                               | Filtru sinterizat cu separator centrifugal                   |
| Protectie pahar                                      | Protectie din plastic                                        |
| Eficienta de separare a condensatului                | 75 %                                                         |
| Presiune de lucru                                    | 0 bar...20 bar                                               |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 2500 l/min                                                   |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                  |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Dimensiune pori                                      | 40 µm                                                        |
| Greutate produs                                      | 600 g                                                        |
| Tipul de montare                                     | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii               |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/4                                                         |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/4                                                         |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Material garnituri                                   | NBR                                                          |
| Material filtru                                      | PE                                                           |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC                           |
| Material disc de separare                            | POM                                                          |