

# Lubrificator MS6-LOE-3/8-U

Numar piesa: 529785

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 6                                                            |
| Seria                                                | MS                                                           |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°                                              |
| Structura constructiva                               | Lubrificator proportional standard                           |
| Cantitatea max. de umplere cu ulei                   | 80 cm <sup>3</sup>                                           |
| Protectie pahar                                      | integrat ca si carcasa metalica                              |
| Presiune de lucru                                    | 1 bar...16 bar                                               |
| Debit minim pentru functia de lubrifiere             | 50 l/min                                                     |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 5300 l/min                                                   |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Este posibila functionarea cu ulei                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                  |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Vascozitatea uleiului                                | ISO VG 32                                                    |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Greutate produs                                      | 810 g                                                        |
| Tipul de montare                                     | Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:               |
| Conector pneumatic 1                                 | G3/8                                                         |
| Conexiune pneumatica 2                               | G3/8                                                         |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat     |