


Modul ramificare MS6-FRM-3/8

Numar piesa: 529861

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2	9200 l/min
Debit nominal normal, iesire in sus	4700 l/min
Debit nominal normal, iesire in jos	4800 l/min
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...125 V
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	458 g
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Conector pneumatic 3	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune