

# Regulator presiune MS6-LR-3/8-D6-AS-Z

Numar piesa: 530004

**FESTO**



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                           | 6                                                                                             |
| Seria                                                | MS                                                                                            |
| Blocaj de actionare                                  | Buton rotativ cu blocare<br>blocabil cu accesorii                                             |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                                                         |
| Structura constructiva                               | Regulator de presiune cu manometru                                                            |
| Funcția de regulator                                 | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara |
| Indicator de presiune                                | cu manometru                                                                                  |
| Presiune de lucru                                    | 0.8 bar...20 bar                                                                              |
| Domeniu de reglare a presiunii                       | 0.3 bar...7 bar                                                                               |
| Histerezis max. de presiune                          | 0.25 bar                                                                                      |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 5800 l/min                                                                                    |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte                                  |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                  |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                             |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                                                                |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                                                   |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                                                                |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                                                                |
| Greutate produs                                      | 730 g                                                                                         |
| Tipul de montare                                     | Instalarea panoului frontal<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii<br>optional:                 |
| Conector pneumatic 1                                 | G3/8                                                                                          |
| Conexiune pneumatica 2                               | G3/8                                                                                          |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                                                  |
| Material element de comanda                          | PA<br>POM                                                                                     |

| Caracteristica            | Valoare                      |
|---------------------------|------------------------------|
| Material garnituri        | NBR                          |
| Material carcasa          | Aluminiu turnat sub presiune |
| Material membrana         | NBR                          |
| Material disc de separare | POM                          |