


Filtru
MS6N-LF-1/4-CRV
 Numar piesa: 531531

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 µm
Purjare a condensului	complet automat palpare manuala
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Protectie pahar	Protectie din plastic
Eficienta de separare a condensatului	75 %
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Dimensiune pori	5 µm
Greutate produs	600 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC

Caracteristica	Valoare
Material disc de separare	POM