

Stechere de cuplare KS3-1/8-I

Numar piesa: 531668

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	4.95 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	225 l/min...617 l/min
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	243.9 l/min...668.8 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 15 %
Greutate produs	16 g
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Informatii despre material	Alama, nichelata