

## Stechere de cuplare KS4-1/4-I

Numar piesa: 531678

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 7.85 mm                                                             |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)    | 720 l/min...1161 l/min                                              |
| Debitul nominal standardizat conform ISO 8778           | 780.5 l/min...1258.5 l/min                                          |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                        |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...60 °C                                                      |
| Cuplu de strangere nominal                              | 9.5 Nm                                                              |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal           | ± 15 %                                                              |
| Greutate produs                                         | 31 g                                                                |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet interior G1/4                                                 |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                        |
| Informatii despre material                              | Alama, nichelata                                                    |