



Filtru fin LFMB-D-MIDI-DA-A

Numar piesa: 532815

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	D
Dimensiune	Midi
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	1 µm
Purjare a condensului	complet automat
Presiune de lucru	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaze inerte
Eficienta filtru	99.99 %
Cantitate max. de condens	43 cm ³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	1.5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Grad de separare a particulelor fine	99 %
Continut de ulei rezidual	0.5 mg/m ³
Grad de separare al aerosolilor de ulei	90 %
Indicator de presiune diferentiala	Afisaj optic
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Conexiune pneumatica 2	Placa de racordare

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	595 g