


Conector rapid QB-1/8-3/16-U-M

Numar piesa: 533215

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	0.118 țol
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Acoperire
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	0.522 oz
Tipul de montare	Hexagon extern SW12 Cheie hexagonala SW3
Conector pneumatic 1	Filet exterior R1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 3/16"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT
Material garnitura de filet	NBR
Material inel detasabil	POM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt