


## Conector rapid QB-3/8-1/4-U-M

Numar piesa: 533222

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                       |
| Latimea nominala                                        | 0.197 Țol                                                      |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare               | Acoperire                                                      |
| Design                                                  | forma dreapta                                                  |
| Unitate de ambalare                                     | 10                                                             |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Clasificarea maritima                                   | acces certificat                                               |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                             |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                   |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364 zona III                                             |
| Temperatura ambianta                                    | 0 °C...60 °C                                                   |
| Greutate produs                                         | 0.84 oz                                                        |
| Tipul de montare                                        | Hexagon extern SW17<br>Hexagonal SW5                           |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior R3/8                                            |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 1/4"                               |
| Temperatura ambientala Fahrenheit                       | 32 °F...140 °F                                                 |
| Inel de eliberare de culoare                            | gri                                                            |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                   |
| Material carcasa                                        | PBT                                                            |
| Material garnitura de filet                             | NBR                                                            |
| Material inel detasabil                                 | POM                                                            |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                    |