

Placa racordare VMPA1-IC-AP-1

Numar piesa: 533394

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latime	20.2 mm
Lungime	107.3 mm
Dimensiune grila	10.5 mm
Presiune de lucru	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Presiunea de control	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	92 g
Conector electric	M8 Stecher
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M7
Conexiune pneumatica 2	M7
Conector pneumatic 3	M7
Conexiune pneumatica 4	M7
Conexiune pneumatica 5	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune