

Tub plastic spiralat PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Numar piesa: 533465

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	6 m
Ø exterior	9.5 mm
Lungimea blocului	1.317 m
raza de indoire relevanta pentru debit	50 mm
Ø interior	6.4 mm
Diametrul bobinajului	42 mm
Numar bobinaje	66
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...15 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	11 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	430 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/4
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 87 +/- 3
Material filet de conectare	Alama nichelat
Material protectie la indoire	POM
Material furtun	TPE-U (PU)