

Tub plastic spiralat PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Numar piesa: 533467



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungime de lucru	6 m
Ø exterior	11.7 mm
Lungimea blocului	1.312 m
raza de indoire relevanta pentru debit	65 mm
Ø interior	7.9 mm
Diametrul bobinajului	51 mm
Numar bobinaje	53
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...13 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...60 °C
Greutate produs	560 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G3/8
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 87 +/-3
Material filet de conectare	Alama nichelat
Material protectie la indoire	POM
Material furtun	TPE-U (PU)