

Robinet cu bila

VAPB-1/2-F-40-F03

Numar piesa: 534304

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1/2
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F03
Ø interior	15 mm
Dimensiunea nominala DN	15
Funcție de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	40
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	5 Nm
Cuplu de rupere la o diferenta de presiune de 1 MPa (10 bari, 145 psi)	3.5 Nm
Pe baza standardului	ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~:] Gaze inerte Apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...150 °C
Debit Kv	17 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama, nichelata
Cod material carcasa	2.0402 CW617N
Material de etansare a scaunului	PTFE

Caracteristica	Valoare
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat dur
Numar material bila	2.0401 CW614N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	2.0401 CW614N
Greutate produs	400 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune