

Placa racordare CDSV5.0-AS-1/8

Numar piesa: 534434

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Nivel de presiune acustica	75 dB(A)
Tip de protectie	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	690 g
Conector electric	Cablu
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior
Conectare orificiu de respiratie	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conexiune aer de control 12	M5
Conexiune aer de control 14	M5
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS