

Anexa limitator
DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR
Numar piesa: 534474

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul admisibil al cablului	7 mm...13 mm
Pe baza standardului	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	in jurul
Pozitie de instalare	orice
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Funcția elementului de comutare	Schimbator
Protectie la polaritate inversa	nu
Principiul de masurare	mecanica/electrica
Indicatorul pozitiei de comutare	da
Domeniu de tensiune de lucru CA	4 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	4 V...250 V
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	1 mA...5000 A
Tensiune de izolare	250 V
Curent de iesire max.	5000 mA
Curent minim de sarcina	1 mA la 4 V/CC
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Nivel de poluare	3
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Conector electric	Borna cu filet
Presetupa	M20x1,5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material capac carcasa	PC
Material soclu carcasa	ABS + PC
Material consola	ABS + PC