

Anexa limitator DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Numar piesa: 534475

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul admisibil al cablului	7 mm...13 mm
Pe baza standardului	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	in jurul
Pozitie de instalare	orice
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Funcția elementului de comutare	Contact N/O
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Principiul de masurare	inductiv
Indicatorul pozitiei de comutare	da
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Consum de curent intrinsec la tensiunea de functionare	0 mA...100 mA
Tensiune de izolare	50 V
Curent de iesire max.	100 mA
Iesire de comutare	PNP
Rezistenta la supratensiune	0.5 kV
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Conector electric	Borna cu filet
Presetupa	M20x1,5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material capac carcasa	PC
Material soclu carcasa	ABS + PC
Material consola	ABS + PC