

# Drosel de cale GRLA-1/4-QB-1/4-U

Numar piesa: 534661

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                            | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funcție de ventil                                                         | Funcție antiretur pe droselul de evacuare                          |
| Conector pneumatic 1                                                      | QB-1/4                                                             |
| Conexiune pneumatica 2                                                    | 1/4 NPT                                                            |
| Tip de actionare                                                          | manual                                                             |
| Element de reglare                                                        | surub cu fanta                                                     |
| Tipul de montare                                                          | insurubabil<br>cu filet exterior                                   |
| Debitul nominal normal in directia de strangulare                         | 74.5 cfm                                                           |
| Debit nominal normal in sens antiretur                                    | 57.4 cfm...75.9 cfm                                                |
| Temperatura ambianta                                                      | 32 °F...140 °F                                                     |
| Pozitie de instalare                                                      | orice                                                              |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura                   | -13.8 psi...116 psi                                                |
| Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi) | 112 cfm                                                            |
| Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)           | 112 cfm...117 cfm                                                  |
| Mediu de operare                                                          | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                               | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Conformitatea LABS                                                        | VDMA24364 zona III                                                 |
| Temperatura medie                                                         | 32 °F...140 °F                                                     |
| Cuplu de strangere max.                                                   | 8.9 ft-lbf                                                         |
| Greutate produs                                                           | 1.26 oz                                                            |
| Material pivot de insurubare                                              | Alama<br>nichelat                                                  |
| Nota privind materialele                                                  | Conform RoHS                                                       |
| Material garnituri                                                        | NBR                                                                |
| Material surub tubular                                                    | Alama<br>nichelat                                                  |
| Material inel detasabil                                                   | POM                                                                |

| Caracteristica            | Valoare           |
|---------------------------|-------------------|
| Material cap randalinat   | Alama<br>nichelat |
| Material surub de reglare | Alama<br>nichelat |
| Material racord oscilant  | Ranforsat cu PBT  |