


Drosel de cale GRLA-3/8-QB-3/8-U

Numar piesa: 534666

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	QB-3/8
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Tip de actionare	manual
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil cu filet exterior
Debitul nominal normal in directia de strangulare	130 cfm
Debit nominal normal in sens antiretur	100 cfm...132 cfm
Temperatura ambianta	32 °F...140 °F
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-13.8 psi...116 psi
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	206 cfm
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	206 cfm...214 cfm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	32 °F...140 °F
Cuplu de strangere max.	16.2 ft-lbf
Greutate produs	2.48 oz
Material pivot de insurubare	Alama nichelat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Alama nichelat
Material inel detasabil	POM

Caracteristica	Valoare
Material cap randalinat	Alama nichelat
Material surub de reglare	Alama nichelat
Material racord oscilant	Ranforsat cu PBT