


Drosel de cale GR-QB-1/4-U

Numar piesa: 534682

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	QB-1/4
Conexiune pneumatica 2	QB-1/4
Tip de actionare	manual
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	Instalarea liniei cu orificiu de trecere optional:
Debitul nominal normal in directia de strangulare	21.1 cfm
Debit nominal normal in sens antiretur	22.4 cfm...24.7 cfm
Presiune de lucru	-13.8 psi...116 psi
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Material carcasa	Ranforsat cu PBT
Pozitie de instalare	orice
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	35 cfm
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	47.6 cfm...48 cfm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	32 °F...140 °F
Greutate produs	1 oz
Material pivot de insurubare	Alama nichelat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material inel detasabil	POM

Caracteristica	Valoare
Material cap randalinat	Alama nichelat
Material surub de reglare	Alama nichelat