

# Regulator presiune MS12N-LR

Numar piesa: 535024

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare Buton rotativ cu blocare integrata blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	ventil regulator cu membrana pilotata
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara cu comportament de curent invers
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.15 bar...16 bar
Debitul ventilarii secundare	600 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	12000 l/min...22000 l/min
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Material aparatoare	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac de jos	Aliaj de aluminiu forjat

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Material garnituri	NBR
Material arc	Otel de arcuri
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material membrana	NBR
Material tachtet ventil	Aliaj de aluminiu forjat NBR otel inoxidabil inalt aliat