

Ventil soft start MS12-DE

Numar piesa: 535034

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare cu palpate
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Funcție de ventil	2/2
Indicatorul pozitiei de comutare	cu accesorii
Presiune de lucru	3 bar...16 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Ciclu de lucru	100%
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Greutate produs	3800 g
Afisarea starii semnalului	cu accesorii
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune