


Modul ramificare MS12-FRM

Numar piesa: 535035

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Modul de ramificare
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Conexiune pneumatica 4	G1
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune