

Ventil soft start MS12N-DL

Numar piesa: 535038

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcția de evacuare a aerului	droselizabil
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	fara
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	direct
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Funcție de ventil	2/2
Presiune de lucru	2 bar...20 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	3600 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune