

Filtru fin
MS12-LFM
Numar piesa: 535042

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	12
Structura constructiva	Filtru de fibre
Purjare a condensului	complet automat complet automat, controlat electric palpare manuala rotire manuala
Presiune de lucru	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material filtru	Fibra de borosilicat
Nota privind materialele	Conform RoHS