

Lubrificator MS12N-LOE

Numar piesa: 535044

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Debit minim pentru functia de lubrifiere	400 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~::~]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Vascozitatea uleiului	ISO VG 32
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat