

Filtru
MS4N-LF-1/8-EUV
 Numar piesa: 535674

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	complet automat palpare manuala
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Protectie pahar	integrat ca si carcasa metalica
Eficienta de separare a condensatului	75 %
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	1100 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Dimensiune pori	40 µm
Greutate produs	349 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:
Conector pneumatic 1	1/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material filtru	PE

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material vizor	PA
Material disc de separare	POM